

Link do produktu: <https://mielectronics.pl/szklo-hartowane-mocolo-uv-glass-do-apple-watch-4-5-6-se40mm-p-7177.html>



Szkło hartowane Mocolo UV Glass do Apple Watch 4 / 5 / 6 / SE(40mm)

Cena	39,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	G070106
Kod EAN	5906735412987
Producent	Mocolo

Opis produktu

Szkło hartowane firmy MOCOLO oferuje innowacyjną metodę ochronę wyświetlacza oraz jego zaokrąglonych krawędzi w **Apple Watch 4 / 5 / 6 / SE (40mm)**. **Szkło UV** to kompleksowe rozwiązanie spełniające wymagania nawet najbardziej wytrzymałych użytkowników. Szkło UV Glass posiada twardość powierzchni 9H, dlatego jest niezwykle odporne na zarysowania nawet podczas kontaktu z ostrymi przedmiotami. Kluczową cechą tego szkła jest fakt, że nie wpływa na wrażliwość panelu dotykowego oraz nie zmienia wyświetlanych barw. Dodatkowo pokryte jest warstwą oleofobową, która zmniejsza ilość odcisków palców i innych zanieczyszczeń.

Szkło hartowane MOCOLO UV Glass klejony jest przy pomocy płynnej substancji na całej powierzchni ekranu a następnie przy pomocy lampy UV substancja jest utwardzana. Dzięki takiej kombinacji uzyskujemy idealny efekt gładkości, klarowności i responsywności na ekranie.

Sprawdź jak zamontować: <https://www.youtube.com/watch?v=YRI0br1A3Wo&t=800s>

* Nie zalecamy stosowania szkła 3D bez żadnej obudowy.

** Nie zalecamy stosowania szkła jeśli obudowa zachodzi zbyt mocno na krawędzie ekranu.

*** Funkcjonalność czytnika linii papilarnych w ekranie może być zaburzona w przypadku zainstalowanej powłoki w postaci folii/szkła. Czytnik linii papilarnych nie jest w pełni dopracowany pod tym kątem.

**** Szkło po demontażu nie pozostawia jakiegokolwiek śladu na ekranie.

Instrukcja montażu:

- 1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpeli - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.
- 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.
- 3) Tasiemką zaklej głośnik.
- 4) Wylej ciecz na sam środek urządzenia.
- 5) Zainstaluj szkło jak najrówniej potrafisz, ten etap możesz skorygować również przed utwardzeniem powierzchni w momencie kiedy ciecz jest na ekranie wraz ze szkłem
- 4) Przy pomocy lampy UV utwórz szkło w pięciu miejscach po 15sekund na każde.

Dedykowane do: **Apple Watch 4 / 5 / 6 / SE (40mm)**

Główne cechy szkła hartowanego z klejem Mocolo UV:

- w 100% oryginalny produkt, prosto od producenta
- szkło hartowane grubości 0,3mm

-
- odporność na poziomie 9H
 - nie wpływa negatywnie na przejrzystość, czułość czy responsywność ekranu
 - wyposażone w nano powłokę odporną na tłuszcz i odciski palców
 - wyprofilowane krawędzie 2.5D

W zestawie:

- 1 x szkło hartowane Mocolo UV
- 1 x lampa UV
- 1 x narzędzia do instalacji